



TIEMME

RACCORDI A COMPRESSIONE KLEMMVERSCHRAUBUNGEN

Serie 1000

Raccordi a compressione con ogiva in ottone. Disponibili gialli o nichelati.
Klemmverschraubungen mit Messing-Klemmring
In gelb oder als Nickelausführung erhältlich

I raccordi a compressione con ogiva in ottone si adattano ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, gas naturali, olii vari, prodotti petroliferi e generalmente con ogni fluido non corrosivo. I raccordi possono inoltre essere utilizzati in impianti a pannelli solari.

Die Klemmverschraubungen mit Messing-Klemmring eignen sich für alle haustechnischen und gewerblichen Rohrleitungen, industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen, Heizungsanlagen und sanitäre Einrichtungen/Sanitärinstallation, Druckluft, Erdgas, verschiedene Öltypen, Erdölzeugnisse und ganz allgemein für nicht korrosive Fluide. Die Klemmverschraubungen können darüber hinaus auch für Solaranlagen verwendet werden.



Per la gamma completa vedere il catalogo / Die gesamte Produktpalette finden Sie im Katalog

Certificazioni / Zertifizierungen



Istruzioni per il corretto montaggio :

Il taglio del tubo deve essere eseguito con attrezzature idonee ad ottenere un taglio senza bavette e perfettamente perpendicolare all'asse del tubo. L'estremità tagliata deve inoltre essere sbavata per rimuovere eventuali trucioli residui. Infilare dado e ogiva sul tubo, inserire la bussola di rinforzo appropriata (Art. 1116 per tubo rame ricotto o Art. 1120 per tubo PEX-x). Avvitare il dado a mano per quanto consentito e quindi serrare con chiave come descritto in tabella.

Per consentire una deformazione più plastica ed omogenea è consigliato oliare l'ogiva utilizzando un prodotto idoneo all'utilizzo specifico dell'impianto (acqua potabile, ...).

Einbauanleitung:

Das Rohr sollte mit einem geeigneten Werkzeug abgeschnitten werden, mit dem sich ein gratloser und zur Rohrachse genau lotrechter Schnitt ausführen lässt. Das Rohrende ist darüber hinaus sorgfältig zu entgraten, um ggf. Spänerückstände zu entfernen. Die Mutter und den Klemmring auf das Rohr stecken und anschließend die passende Verstärkungshülse einsetzen (Art. 1116 für geglühtes Kupferrohr oder Art. 1120 für PEX-Rohr). Die Mutter, sofern zulässig, von Hand aufschrauben und anschließend mit dem Schlüssel laut Tabelle festziehen. Für eine gleichmäßige und erhöhte, plastische Verformung sollte der Klemmring mit Hilfe eines geeigneten Produkts für den spezifischen Einsatzbereich der Anlage (Trinkwasser usw.) eingeölt werden.

Tabella di serraggio dado / Mutteranzugstabelle

ROHR	10	12	15	18	22	28
Anzahl Umdrehungen	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 30 bar (10 bar con utilizzo di vapore)
Filettature: femmina UNI ISO 7/1 Rp cilindrica
maschio UNI ISO 7/1 R conico

Technische Merkmale

Max. Betriebstemperatur: 200°C
Min. Betriebstemperatur: -20°C
Max. Betriebsdruck: 30 bar (10 bar bei Einsatz von Dampf)
Gewinde: UNI ISO 7/1 Rp Innengewinde, zylindrisch
UNI ISO 7/1 R Außengewinde, konisch

Descrizione

Materiale

Trattamento

Corpo	Ottone CW617N - EN12165	Giallo o nichelato
Dado	Ottone CW617N - EN12165	Giallo o nichelato
Bussola di rinforzo	Ottone CW617N - EN12164	-
Ogiva	Ottone CW508L - EN12449	-

Beschreibung

Material

Behandlung

Gehäuse	Messing CW617N - EN12165	Gelb oder vernickelt
Mutter	Messing CW617N - EN12164	Gelb oder vernickelt
Verstärkungshülse	Messing CW617N - EN12165	Gelb oder vernickelt
Klemmring	Messing CW617N - EN12164	-
	Messing CW508L - EN12449	-



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

